

TECHSPEC® 550 nm Bandpassfilter, 93 nm Bandbreite, Blockung OD 6, 50 mm D.



Produkt #33-331 3-4 Tage

Weitere Bandbreiten



1



€848,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€848,00

Stk. 6+

€697,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.00/-0.10

Einfallswinkel (°):
0 ±5

Bandbreite (nm):

93.00
Blockungsbereich OD 6 (nm): 300 - 488 & 622 - 975
Optische Dichte OD: ≥6.0
Freie Apertur CA (mm): 45.21
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 550.00
Halbwertsbreite FWHM (nm): 100.00
Substrat:  BOROFLOAT®
Min. Transmission (%): 93
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Transmission (%): 93.00
Typ: Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm): 250 - 1100
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/4 (prior to coating)
Kompatibles Fluorophor: Broadband Green Fluorescence
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Fassungsdicke (mm): 3.5 ±0.1
Substratdicke (mm): 2.00 ±0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform