

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 5mm, 532nm AR, UV Quarzglas rechth. Prisma für none Laserleistung



Produkt #83-323 3-4 TAGE

- 1 + €142,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€142,00

Stk. 6+

€113,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±40

Beschichtung:
Laser V-Coat (532nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
532

Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): +0.00/-0.10
Fase: Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm): 7.10
Länge Katheten (mm): 5.00
Pyramidaltoleranz (Bogenminuten): ±1
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: R_{abs} <0.25% @ 532nm
Strahlablenkung (°): 90
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen