

TECHSPEC[®] 5mm, Alu. & VIS 0° besch., rechtw. Prisma aus N-BK7, enge Toleranzen



N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

Produkt **#47-929** KONTAKT

-

1

+

€124⁵³

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€124,63 stückpreis
Stk. 6-25	€99,40 stückpreis
Stk. 26-49	€93,22 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Right Angle Prism

Typ:




Physikalische und mechanische Eigenschaften	
+0/-0.1	Toleranz Größe (mm):
Protective as needed	Fase:
7.10	Länge Hypotenuse (mm):
5.00	Länge Katheten (mm):
Optische Eigenschaften	
±15	Winkeltoleranz (Bogensekunden):
MS 0° & Aluminized	Beschichtung:
N-BK7	Substrat: ☐
40-20	Oberflächenqualität:
Left-Handed	Bildorientierung:
Beschichtungsspezifikation: Hypotenuse: R _{avg} >85% @400 - 700nm, R _{avg} >90% @400 - 2000nm Legs: R _{avg} ≤0.4% @425 - 675nm	
90	Strahlablenkung (°):
425 - 675	Wellenlängenbereich (nm):
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ Hypotenuse: 0.3 J/cm² @532nm & 1064nm, 10ns Legs: 5 J/cm² @532nm, 10ns	
1.25	Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
0.25	Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:


PRODUKTDDETAILS

- Strahlablenkung um 90°
 - Horizontal gespiegeltes Bild
 - Geringe Winkeltoleranz, nur wenige Bogensekunden
 - Verschiedene [Prismenversionen](#) lieferbar
- Rechtwinklige Prismen werden allgemein verwendet, um Bildwege zu verändern oder Licht im Winkel von 90° umzulenken. Je nach Orientierung des Prismas wird das Bild vertikal oder horizontal gespiegelt. Rechtwinklige Prismen können auch in Kombination für die Verschiebung von Bildern/Lichtstrahlen verwendet werden. TECHSPEC® rechtwinklige N-BK7 Prismen mit engen Toleranzen besitzen eine enge Winkeltoleranz von wenigen Bogensekunden und bestehen aus hochgenauem N-BK7. Sie können ideal für Anwendungen im sichtbaren Bereich eingesetzt werden.


TECHNISCHE INFORMATIONEN




Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Tunnel Diagram



Right Angle Prism Tunnel Diagram
