


Schutzfenster für Laser, 55 mm Durchmesser, NIR I



Laser Debris Shields

Produkt #37-676 3-4 Tage

1 €107,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€107,50
Stk. 6+
€91,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Break Edges

Freie Apertur CA (mm):
46.75

Beschichtung:
NIR I (600-1050nm)

Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Durchmesser (mm): 55.00 ±0.1
Dicke (mm): 1.50 +0.15/-0.00
Parallelität (Bogenminuten): <45
Substrat: Fused Quartz
Oberflächenqualität: 40-20
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/2 (70% of Dia.)
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Elastizitätsmodul (GPa): 73
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Dichte (g/cm³): 2.2
Brechungsindex n_d: 1.458
Poisson-Zahl: 0.16
Abbe-Zahl (v_d): 67.8
Kanten: Fine Ground

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform