

TECHSPEC® 5mm D. x 10mm FL, NIR I, geschwärzt, DCX Linse



Produkt #63-627-INK 3-5 TAGE
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + €59,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€59,50
Stk. 10+
€53,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
5.00 ±0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

9.31
Effektive Brennweite EFL (mm): 10.00
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.36
Radius R₁–R₂ (mm): 9.98
Freie Apertur CA (mm): 4.5
Blende: 2.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Numerische Apertur NA: 0.25
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen