

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#84-117** 3-4TAGE

-

1

+

€848,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€848,00

Stk. 6+

€697,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

🔔 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.00/-0.10

Einfallswinkel (°):
0 ±5

Bandbreite (nm):
20.00

Blockungsbereich OD 6 (nm): 300 - 561 & 610 - 780
Optische Dichte OD: ≥6.0
Freie Apertur CA (mm): 45.21
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 586.00
Halbwertsbreite FWHM (nm): 26.00
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Min. Transmission (%): >93
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Transmission (%): >93
Typ: Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm): 250 -1120
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/4 (prior to coating)
Kompatibles Fluorophor: SpectrumOrange™ Emission / SpectrumRed™ Excitation
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Fassungsdicke (mm): 3.5 ±0.1
Substratdicke (mm): 2.00 ±0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform