

TECHSPEC® Achromat, 5 mm D. x 15 mm Brennweite, VIS-0°-beschichtet



Produkt #49-277 Lagernd
Andere Beschichtungen

1 €82,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€82,00
Stk. 6+
€65,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
5.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

15.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 13.64
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 4.5
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 2.58 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 1.55 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 1.03 ±0.05
Radius R₁ (mm) : 10.67
Radius R₂ (mm) : -6.46
Radius R₃ (mm) : -53.57
Randdicke ET (mm) : 2.22
Substrat:  N-BaF10 / N-SF10
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 3.00
Numerische Apertur NA : 0.17
Beschichtung : VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Reach 219 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen