

Corning® Varioptic® fokussierbare Flüssiglinse, A-58N1-P20, 5,8 mm freie Apertur, NIR-Beschichtung, A-Serie mit Gehäuse, FPC mit 6 Pins und Thermistor



5.8mm CA, NIR Coated, A-58N1-P20 Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens, Packaged A-Series - 6 pins FPC with Thermistor



Produkt #19-356 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 +

€247,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€247,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
15.50

Beschichtung:
NIR

Typ: Packaged Lens w/ Thermistor
Freie Apertur CA (mm): 5.8
Inhalt des Sets: Packaged A-58N1 with a bent flex cable with thermistor FPC-A-20 (6 pins)
Fokusbereich: -5 to +10 diopter
Modellnummer: A-58N1-P20
Betriebstemperatur (°C): -20 to +50
Lagerungstemperatur (°C): -40 to +85
Dicke (mm): 6.30
Transmission (%): 96 @ 850nm (typical)
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS: 80nm
Typische Anwendungen: Optical instruments such as ophthalmology, scientific instrumentation, life sciences and microscopes requiring a larger clear aperture than the A-39N lens operating in the NIR

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen