


Alternativer Langpassfilter zu Farbglas, 590 nm, 12,7 mm



Alternative Langpassfilter zu Farbglas

Produkt #15-447 3-4 TAGE

- 1 + **€42,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€42,00

Stk. 11+

€37,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.70 ±0.127

Optische Dichte OD:
≥5.0

Grenzwellenlänge (nm):
590.00 ±5

Substrat: ☐
[BOROFLOAT®](#)

Betriebstemperatur (°C):
-100 to +400

Beschichtung:
Dielectric

Brechungsindex n_d:
1.75

Sperrbereich (nm):
200 - 555

Oberflächenqualität:
80-50

Dicke (mm):
1.10 ±0.10

Transmission (%):
>90 (typical)

Transmissionsbereich (nm):
610 - 2500

Typ:
Longpass Filter

Freie Apertur (%):
90

Resistenz Umwelteinflüsse:
ML-STD-810, Method 507.3, Procedure III, Modified to
40 cycles

Resistenz mechanische Einflüsse:
ML-C-48497

Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2500

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 219:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)