


ZAT batteriebetriebener Laser, 5 mW, 635 nm, 5° Fadenkreuz



Produkt #19-539 3-4 TAGE



1



€255,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€255,00

Stk. 10+
€229,50

Mengenrabatte

Downloadbereich



Ausgangsleistung (mW):
5

Wellenlänge (nm):
635.00

Gewicht (g):
162

Spannungsversorgung:
1 AA Battery (Not Included)

Art:
Crosshair

Auskopplung:
Free Space

CDRH-Laserklasse:
2M

Farbe:
Red

Auffächerungswinkel (°):
5.00

Fokusbereich:
Up to 1,200mm

Länge (mm):
124.00

Schutzart:
IP40

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)