



Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 5 mm Durchm. x 30 mm BW, MgF2



Produkt #47-761 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€68,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€68,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
5.00

Effektive Brennweite EFL (mm):
30.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Blende:
6

Numerische Apertur NA: 0.08
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Hintere Brennweite BFL (mm): 28.02
Mittendicke CT (mm): 3.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Randdicke ET (mm): 2.80
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): 15.50
Oberflächenqualität: 60-40
Verkippungstoleranz (mm): ±0.1 over H
Typische Anwendungen: 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns
Toleranz Keilwinkel (Bogenminuten): 15.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen