

Fenster aus Suprasil, unbeschichtet, 5 mm Durchm. x 1 mm Dicke



Suprasil® Windows

Produkt **#15-467** 11 In Stock

-

1

+

€110⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€110,00 stückpreis
Stk. 6-25	€88,00 stückpreis
Stk. 26-49	€82,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Protective Window

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

4.50

Freie Apertur CA (mm):

Durchmesser (mm):

5.00 +0.00/-0.10	
	Dicke (mm):
1.00 ±0.10	
	Fase:
Protective as needed	
	Freie Apertur (%):
90	
	Kanten:
Fine Ground	
	Parallelität (Bogensekunden):
<5	
	Poisson-Zahl:
0.17	
	Elastizitätsmodul (GPa):
70	
	Knoop-Härte (kg/mm²):
591.00	

Optische Eigenschaften

	Beschichtung:
Uncoated	
	Substrat: ☐
Suprasil® 300	
	Brechungsindex (n _d):
1.459	
	Oberflächenqualität:
10-5	
	Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/10	
	Abbe-Zahl (v _d):
67.8	
	Wellenlängenbereich (nm):
200 - 3500	

Materialeigenschaften

	Dichte (g/cm³):
2.20	
	Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 ⁻⁶ /°C):
0.51 (0 to +100°C)	
0.58 (0 to +200°C)	

Konformität mit Standards


	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- Hohe Transmission von 200 bis 3500 nm
- <1 ppm OH-Gehalt für minimale Absorptionsverluste
- Oberflächenqualität 10-5 und bis zu λ/10 transmittierte Wellenfrontverzerrung (TWD)

Suprasil® Fenster werden aus synthetischem Quarzglas mit hoher Reinheit hergestellt und bieten eine hohe und gleichmäßige Transmission von 200 bis 3500 nm. Suprasil hat ähnliche mechanische Eigenschaften wie Quarzglas mit dem zusätzlichen Vorteil, dass es keine Absorptionsbänder im sichtbaren oder infraroten Spektrum besitzt und somit kein Transmissionsverlust zwischen 1400 und 2700 nm auftritt. Verglichen mit Infrasil® hat Suprasil wegen eines OH-Gehalts von <1 ppm geringere Absorptionsverluste, sodass beim Einsatz mit Hochleistungslasern nur ein geringfügiger Anstieg der Temperatur durch Absorption entsteht. Fenster aus Suprasil eignen sich ideal für die Lasermaterialbearbeitung, medizinische Laseranwendungen oder Anwendungen, bei denen Nd-dotierte Lasern oder 2-µm-Laser eingesetzt werden.

Technische Informationen



Kompatible Halterungen

