

TECHSPEC<sup>®</sup>

Plankonvexe Linse aus UV-Quarzglas, 5 mm Durchmesser x 10 mm BW, AR-Beschichtung für 1064 nm



Produkt **#34-129** **3 In Stock**

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€151<sup>,00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-5      | €151,00 stückpreis              |
| Stk. 6-25     | €120,00 stückpreis              |
| Stk. 26-49    | €114,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Plano-Convex Lens

Typ:

| Physikalische und mechanische Eigenschaften |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Durchmesser (mm):                           | 5.00 +0.0/-0.025     |
| Zentrierung (Bogenminuten):                 | ≤1                   |
| Mittendicke CT (mm):                        | 2.00 ±0.05           |
| Randdicke ET (mm):                          | 2.00                 |
| Freie Apertur CA (mm):                      | 4.5                  |
| Fase:                                       | Protective as needed |

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Kanten: | Fine Ground, Protective Bevel as Needed |
|---------|-----------------------------------------|

| Optische Eigenschaften                                                                                            |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Effektive Brennweite EFL (mm):                                                                                    | 10.00 @ 587.6nm                    |
| Hintere Brennweite BFL (mm):                                                                                      | 8.63                               |
| Beschichtung:                                                                                                     | Laser V-Coat (1064nm)              |
| Beschichtungsspezifikation:                                                                                       | R <sub>abs</sub> <0.25% @ 1064nm   |
| Substrat:                      | <b>Fused Silica</b> (Corning 7980) |
| Oberflächenqualität:                                                                                              | 40-20                              |
| Power (P-V) @ 632,8 nm:                                                                                           | 1.5λ                               |
| Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:                                                                                | λ/4                                |
| Toleranz Brennweite (%):                                                                                          | ±1                                 |
| Radius R <sub>1</sub> (mm):                                                                                       | 4.58                               |
| Blende:                                                                                                           | 2.00                               |
| Numerische Apertur NA:                                                                                            | 0.25                               |
| Designwellenlänge DWL (nm):                                                                                       | 1064                               |
| Zerstörschwelle, laut Design:  | 5 J/cm <sup>2</sup> @ 1064nm, 10ns |

| Konformität mit Standards |                 |
|---------------------------|-----------------|
| RoHS 2015:                | <b>Konform</b>  |
| Konformitätszertifikat:   | <b>Anzeigen</b> |
| Reach 235:                | <b>Konform</b>  |

## Produktdetails

- <0,25% Reflexion bei 1064 nm bei Faser- und Nd:YAG-Anwendungen
  - Durchmesser von 5 - 50 mm verfügbar
  - Ausführungen mit effektiven Brennweiten von 10 - 250 mm erhältlich
  - **405 nm, 532 nm, 633 nm** und **1550 nm** V-Beschichtungen erhältlich
- Die TECHSPEC® PCX-Linsen aus Quarzglas mit Laserlinienbeschichtung sind mit einer Vielzahl von V-AR-Beschichtungen für Laserlinien erhältlich. Die Linsen sind ideal für Anwendungen, bei denen HeNe-, Dioden- oder Nd:YAG-Laser mit geringer Leistung eingesetzt werden und wurden für maximale Transmission entwickelt. Die Linsen sorgen in Anwendungen mit mehreren optischen Komponenten für eine sehr gute Transmission, da pro Oberfläche max. 0,25 % der Designwellenlänge reflektiert werden.

## Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

## Kompatible Halterungen

---