

TECHSPEC®

Rechtwinkliges Nd:YAG-Prisma, 5 mm, $\lambda/20$, 266 nm V-Beschichtung



TECHSPEC Nd:YAG Laser Line $\lambda/20$ UV Fused Silica Right Angle Prisms

Produkt **#37-616** **6 In Stock**

-

1

+

€328⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€328,00 stückpreis
Stk. 6-25	€273,00 stückpreis
Stk. 26-49	€262,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Right Angle Prism

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

+0.00/-0.10

Toleranz Größe (mm):

Fase:

Protective as needed	
90	Freie Apertur (%):
7.10	Länge Hypotenuse (mm):
5.00	Länge Katheten (mm):

Optische Eigenschaften

±15	Winkeltoleranz (Bogensekunden):
Laser V-Coat (266nm)	Beschichtung:
266	Designwellenlänge DWL (nm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat:
20-10	Oberflächenqualität:
±1	Pyramidaltoleranz (Bogenminuten):
Left-Handed	Bildorientierung:
R _{abs} <0.25% @ 266nm	Beschichtungsspezifikation:
λ/20	Oberflächenebenheit (P-V):
3 J/cm², 20ns, 20Hz	Zerstörschwelle, laut Design:

Konformität mit Standards


Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 209:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:



Produktdetails

- λ/20 Oberflächenflachheit
- <0,25% Reflexion für Nd:YAG-Anwendungen
- Größen von 5 - 25 mm verfügbar


TECHSPEC® Rechtwinklige λ/20-Prismen für Nd:YAG-Laserlinien aus UV-Quarzglas bieten eine Kombination aus präziser Oberflächenebenheit und Antireflexbeschichtungen mit garantierter Laserzerstörschwelle. Diese Prismen sind ideal zur Strahlenlenkung geeignet und weisen, aufgrund ihrer λ/20 Oberflächenebenheit auf allen Oberflächen, eine minimale Wellenfrontverzerrung auf. Die Prismen besitzen eine Winkeltoleranz von ±15 Bogensekunden, wodurch eine konsistente Ausrichtung bei der Systemintegration von hohen Stückzahlen gewährleistet wird. Bei TECHSPEC® rechtwinkligen λ/20-Prismen für Nd:YAG-Laserlinien aus UV-Quarzglas wird der Strahl durch die antireflexbeschichteten Katheten des Prismas transmittiert und so eine 90°-Drehung der Strahlrichtung ermöglicht. Der vertikal integrierte Fertigungsprozess stellt sicher, dass die Größen der Prismen einfach für kundenspezifische Anfragen angepasst werden können.

Technische Informationen







Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Tunnel Diagram



Right Angle Prism Tunnel Diagram

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.