

TECHSPEC®

ME Innere Apertur Platte, 5 mm



TECHSPEC Multi-Element Inner Aperture Plate



Produkt #11-184 5 In Stock

-

1

+

€38²⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€38,25 stückpreis
Stk. 5-9	€34,10 stückpreis
Stk. 10+	€31,70 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Aperture

Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

5.0	Freie Apertur CA (mm):
	Aufbau:
	Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
28.05	Außendurchmesser (mm):
4.00	Dicke (mm):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Produktdetails

- Blendendurchmesser bis zu 15 mm
- Mattierte Oberfläche zur Reduzierung des internen Streulichts
- Verwendung mit [TECHSPEC® Multi-Element Abstandsringen und -tuben](#) für einen optimalen optischen Abstand
- [Hier](#) erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann

TECHSPEC® Multi-Element innere Aperturen garantieren eine vollständige Steuerung der Strahlform und -größe in optischen Systemen. Blendendurchmesser sind von 1 bis 15 mm erhältlich, für Anwendungen bei denen kleine bis große Strahlgrößen erforderlich sind. TECHSPEC® Multi-Element innere Aperturen haben eine mattierte Oberfläche, um internes Streulicht und Reflexionen zu reduzieren. Verwenden Sie [TECHSPEC® Multi-Element Abstandsringe und -tuben](#) für eine optimale Platzierung der Apertur innerhalb des Systems.

Bitte beachten Sie: Das TECHSPEC® Multi-Element Apertur-Kit ([#11-187](#)) bietet die gesamte Palette unserer Blendendurchmesser zu einem reduzierten Preis.