

TECHSPEC[®] 5mm N-SF11, unbeschichtet, equilaterales Prisma



Equilateral Prisms

Produkt **#49-430** **20+ In Stock**

-

1

+

€103^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€103,00 stückpreis
Stk. 6-25	€82,50 stückpreis
Stk. 26-49	€77,25 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Equilateral Prism

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

5.00

Seitenlänge (mm):

Länge (mm):

5.00	
±0.1	Toleranz Größe (mm):
Optische Eigenschaften	
Uncoated	Beschichtung:
N-SF11	Substrat: ☐
40-20	Oberflächenqualität:
±2	Winkeltoleranz (Bogenminuten):
Dispersion	Bildorientierung:
400 - 2500	Wellenlängenbereich (nm):
2.50	Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
0.50	Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Ideal zur Lichtdispersion
 - Größe zwischen 5 und 50 mm
 - Unbeschichtet oder mit Antireflexionsbeschichtung lieferbar
 - Verschiedene [Versionen](#) lieferbar
- Equilaterale Prismen haben drei gleiche 60° Winkel und werden auch Dispersionsprismen genannt. Equilaterale Prismen werden für die spektrale Aufspaltung von Licht verwendet. Unsere TECHSPEC® equilateralen Prismen sind unbeschichtet oder mit einer MgF₂-Beschichtung zur Entspiegelung lieferbar.

Technische Informationen

