


5mm Quadr. / 10 Eint., 19mm D. Mikroskopokularstrichplatte



Produkt **#62-053** 1 In Stock

-

1

+

€179^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€179,00 stückpreis
Stk. 5+	€171,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

No	NIST-Zertifikat:
----	------------------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

19.00 +0.0/-0.1	Durchmesser (mm):
±3	Gesamtgenauigkeit (µm):

1.50 ±0.1	Dicke (mm):
0.012	Linienbreite (mm):
0.1	Zentrierung (mm):
± 0.003	Toleranz Linienbreite (mm):

Optische Eigenschaften

B270	Substrat: ☐
------	------------------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 209:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

19mm version is not numbered or lettered.

- Designed for 1X Objective Power
- Indexed Grid Pattern
- 19 or 21mm Diameter Reticles

Strichplatten sind klare Glasscheiben mit Skalen oder Mustern, die an der Position der reellen Bildebene in das Mikroskopokular eingesetzt werden können. In der reellen Bildebene liegt das Zwischenbild des Objektes / der Probe, das vom Mikroskopobjektiv erzeugt wird. Liegt die Strichplatte in der Bildebene, werden Skala / Muster und Bild überlagert und beide liegen im Fokus. Diese Strichplatten sind alle für eine 1X Vergrößerung entwickelt. Horizontal Nummerierung 1-10 und vertikal Buchstaben A-J.

Bitte beachten Sie:Die 19mm Strichplatte ist nicht beschriftet.