

TECHSPEC®5mm, unbeschichtet, rechtwinkliges Prisma aus N-SF11



N-SF11 Right Angle Prisms

Produkt #45-527 20+ In Stock

-

1

+

€100<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-5      | €100,00 stückpreis              |
| Stk. 6-25     | €90,00 stückpreis               |
| Stk. 26-49    | €80,00 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Right Angle Prism

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

±0.05

Toleranz Größe (mm):

Fase:


|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Protective as needed      |                                       |
| 7.10                      | Länge Hypotenuse (mm):                |
| 5.00                      | Länge Katheten (mm):                  |
| Optische Eigenschaften    |                                       |
| Uncoated                  | Beschichtung:                         |
| N-SF11                    | Substrat: <input type="checkbox"/>    |
| 20-10                     | Oberflächenqualität:                  |
| ±2                        | Winkeltoleranz (Bogenminuten):        |
| Left-Handed               | Bildorientierung:                     |
| 90                        | Strahlablenkung (°):                  |
| 400 - 2500                | Wellenlängenbereich (nm):             |
| 1.25                      | Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm: |
| 0.25                      | Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:  |
| Konformität mit Standards |                                       |
| Konform                   | RoHS 2015:                            |
| Konform                   | Reach 219:                            |
| Anzeigen                  | Konformitätszertifikat:               |

Produktdetails

- Strahlablenkung um 90°
- Horizontal gespiegelltes Bild
- Material mit hohem Brechungsindex
- Verschiedene [Prismenversionen](#) lieferbar


Rechtwinklige Prismen werden allgemein verwendet, um Bildwege zu verändern oder Licht im Winkel von 90° umzulenken. Je nach Orientierung des Prismas wird das Bild vertikal oder horizontal gespiegelt. Rechtwinklige Prismen können auch in Kombination für die Verschiebung von Bildern/Lichtstrahlen verwendet werden. Die TECHSPEC® rechtwinkligen Prismen aus N-SF11 haben einen hohen Brechungsindex. Durch diesen hohen Brechungsindex erhöht sich die optische Weglänge und es verkürzt sich der benötigte physikalische Arbeitsabstand. Die TECHSPEC® rechtwinkligen Prismen aus N-SF11 sind unbeschichtet oder mit einer aluminiumbeschichteten Hypotenuse und Antireflexionsbeschichtung auf den anderen Flächen lieferbar.

Technische Informationen






Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Tunnel Diagram



Right Angle Prism Tunnel Diagram

## Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.