

LDM-Laserdiodenmodul Mikro, 5 mW, 515 nm



Produkt **#72-825** **1 In Stock**

-

1

+

€250^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€250,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Index Guided Diode, CW	Typ:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key	Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
27.40	Länge (mm):
3	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
50mm - ∞	Fokusbereich:
Green	Farbe:
Elektronische Spezifikationen	
<60	Betriebsstrom (mA):
Umwelt & Haltbarkeit	
-10 to +45	Betriebstemperatur (°C):
-10 to +85	Lagerungstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

PRODUKTDDETAILS

- Gehäusedurchmesser 7 mm
- Fokussierbar
- Umpolungsschutz
- Gleichstrombetrieb mit Niederspannung

Diese extrem kompakten Laser besitzen eine automatische Leistungssteuerung und verfügen über eine fokussierbare Optik. Das robuste Gehäuse ist für geringe Spannung von der Steuerungselektronik isoliert, dies macht negative oder potentialfreie Anschlüsse überflüssig. Der Laser hat einen gut sichtbaren roten Laserstrahl, der unter den meisten Tageslichtbedingungen sichtbar ist. Weitere Funktionen: elliptischer Strahl, kleiner Ausgangsstrahldurchmesser, fokussierte Punktgröße. IEC60825-Zertifizierung entspricht CDRH. Möglichen Anwendungen sind: Ausrichtung / Positionierung, Strichcodeleser, Abtastung, Vorgangserkennung, Messtechnik, Robotersteuerung, Zielmarkierung, Kantenerkennung, Untersuchungen und Sicherheitseinrichtungen. Empfohlene Stromversorgung: [#35-201](#)