

TECHSPEC[®] Achromat, 5 mm D. x 20 mm Brennweite, VIS-NIR-beschichtet



Produkt **#49-302** **9 In Stock**

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€97⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€97,00 stückpreis
Stk. 6-25	€78,00 stückpreis
Stk. 26-49	€72,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN


Produktdetails

Achromatic Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
5.00 +0.0/-0.025	Durchmesser (mm):
4.5	Freie Apertur CA (mm):
<1	Zentrierung (Bogenminuten):
2.64 ±0.10	Mittendicke CT (mm):
1.61 ±0.05	Mittendicke CT 1 (mm):
1.03 ±0.05	Mittendicke CT 2 (mm):
2.38	Randdicke ET (mm):
Protective as needed	Fase:
Optische Eigenschaften	
20.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
±1	Toleranz Brennweite (%):
18.60	Hintere Brennweite BFL (mm):
587.6	Designwellenlänge Brennweite (nm):
14.11	Radius R ₁ (mm):
-8.63	Radius R ₂ (mm):
-75.59	Radius R ₃ (mm):
N-BAF10 / N-SF10	Substrat: ☐
40-20	Oberflächenqualität:
4.00	Blende:
0.13	Numerische Apertur NA:
VIS-NIR (400-1000nm)	Beschichtung:
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm	
1.5λ	Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
400 - 1000	Wellenlängenbereich (nm):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

PRODUKTDDETAILS

- Für einen Einfallswinkel von 0° ausgelegt
 - Weniger als 0,25% Reflexion pro Oberfläche bei 880 nm
 - Achromate mit **MgF₂**- und **VIS-0°**-Beschichtung sind ebenfalls erhältlich
- TECHSPEC® Achromate mit VIS-NIR-Beschichtung bestehen aus zwei optischen Komponenten, die zusammengeklebt sind und so einen computeroptimierten Zweilinsler bilden, bei dem sphärische und chromatische Aberration korrigiert sind. TECHSPEC® Achromate mit VIS-NIR-Beschichtung sind mit Antireflexbeschichtungen für den breitbandigen sichtbaren/nahinfraroten Bereich beschichtet, die eine maximale Transmission von >99% im nahen Infrarot erreichen. Die Beschichtungen reduzieren die Reflexion auf weniger als 0,25% pro Oberfläche bei 880 nm. Achromate mit **MgF₂**-Beschichtung oder **VIS-0°**-Beschichtung sind ebenfalls erhältlich.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



BESCHICHTUNGSKURVEN

KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTE

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

KOMPATIBLE HALTERUNGEN