

TECHSPEC® 5 mm D. x 5 mm EFL, geschwärzt, DCX Linse mit VIS-EXT Beschichtung



Produkt #89-124-INK KONTAKT

Andere Beschichtungen

1 €62,00

+ WARENKORB

|          |
|----------|
| Stk. 1-9 |
| €62,00   |

|          |
|----------|
| Stk. 10+ |
| €55,75   |

|                 |
|-----------------|
| Mengenrabatte   |
| Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

|                 |
|-----------------|
| Downloadbereich |
|-----------------|

Durchmesser (mm):  
5.00 ±0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):  
4.19

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b><br>5.00                              |
| <b>Beschichtung:</b><br>VIS-EXT (350-700nm)                                |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> <0.5% @ 350 - 700nm |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-SF5</a>         |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                       |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>1.5λ                                     |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/4                           |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br>30-45, typical                       |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                 |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>2.50                                        |
| <b>Toleranz Mitten-<br/>dicke (mm):</b><br>±0.05                           |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>1.44                                          |
| <b>Radius R<sub>1</sub>=R<sub>2</sub> (mm):</b><br>6.18                    |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>4.5                                       |
| <b>Blende:</b><br>1.00                                                     |
| <b>Designwellenlänge Brennweite (nm):</b><br>587.6                         |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±1                                      |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.50                                      |
| <b>Typ:</b><br>Double-Convex Lens                                          |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>350 - 700                              |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |