


Nichtlinearer Kristall, 6 x 6 x 0,5 mm, 800 nm THG, Typ I BBO



Mounted Type I BBO Nonlinear Crystal

Produkt #11-168 **3 In Stock**

-

1

+

€543⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€543,00 stückpreis
Stk. 3+	€485,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
BBO	Kristalltyp:
<0.1mm x45°	Schutzfase:
THG @ 800nm, Type I	Typische Anwendungen:
Nonlinear Crystal	Typ:

Hinweis: Mount is 25.4mm Dia., 6mm Thick Unthreaded Black Anodized Metal Mount (see drawing for more information)	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Freie Apertur CA (mm):	5.70
Größe (mm):	6.0 x6.0 +0.0/-0.1
Dicke (mm):	0.50 +0.0/-0.1
Parallelität (Bogensekunden):	<20
Winkelabweichung (arcmin):	<5
Optische Eigenschaften	
Designwellenlänge DWL (nm):	800
Orientierung Θ/Φ (°):	44.3/90
Beschichtung:	AR Coating
Beschichtungsspezifikation:	S1: 400 - 800nm Broadband Protective Coating S2: 266nm Protective Coating
Oberflächenqualität:	20-10
Oberflächenebenheit (P-V):	λ/8
Zerstörschwelle, laut Design: □	10 J/cm² @ 1064nm, 10ns, 10Hz
Gewinde & Montage	
Mount:	Mounted
Fassungsdurchmesser (mm):	25.4
Fassungsdicke (mm):	6 (unthreaded)
Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen
Reach 247:	Konform

Produktdetails

- BBO-Kristalle für die Frequenzumwandlung von 800 nm und 1030 nm Lasern
 - LBO-Kristalle für die Frequenzumwandlung von 1030 nm und 1064 nm Lasern
 - Hohe Laserzerstörschwelle bis zu 10 J/cm² @ 1064 nm, 10 ns, 10 Hz
 - Breiter Transparenzbereich vom UV- bis zum IR-Bereich
- Nichtlineare Kristalle aus β-Bariumborat (BBO) oder Lithiumtriborat (LBO) werden für die Frequenzumwandlung von Laserquellen verwendet. BBO-Kristalle haben eine Dicke von 0,2 - 0,5 mm, um Unterschiede bei der Gruppengeschwindigkeit zu minimieren. Sie sind ideal für die Frequenzverdoppelung oder -verdreifachung von Ti:Saphir-Lasern und Yb:dotierten Laserpulsen. Die LBO-Kristalle mit kritischer und nicht kritischer Phasenanpassung sind ideal für die Frequenzverdopplung oder -verdreifachung in Nd:YAG-Lasern und Yb:dotierten Lasern. Nichtlineare Kristalle mit einer Oberflächenqualität von 20-10 und einer Oberflächenebenheit von λ/10 (LBO) oder λ/8 (BBO) bieten einen breiten Transparenzbereich und einen großen nichtlinearen Koeffizienten, der für die harmonische Erzeugung von grundlegenden Laserfrequenzen benötigt wird. Jeder Kristall verfügt über eine schützende Antireflexionsschutzschicht (AR), die die Reflexion minimiert und das Beschlagen durch Umgebungsbedingungen begrenzt.