

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #38-887 3-4 TAGE

-

1

+

€110,00

+ WARENKORB
Stk. 1-5
€110,00
Stk. 6+
€95,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Oberflächenqualität: 10-5
Typ: Laser Mirror
Parallelität (Bogenminuten): <3

Freie Apertur (%) : 85
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 532nm R _{avg} >99.5% @ 523 - 537nm
Wellenlängenbereich (nm) : 523 - 537
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (523-337nm)
Designwellenlänge DWL (nm) : 532
Durchmesser (mm) : 6.35 +0.00/-0.10
Dicke (mm) : 4.00 ±0.2
Einfallswinkel (°) : 45
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz:  15 J/cm² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen