

60° Auffächerungswinkel, 514nm, Stingray Projektionskopf

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



60° Line, 514nm Stingray Projection Head, #89-579

Produkt **#89-579** **1 In Stock**

-

1

+

€348^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€348,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Produktdetails	
1 Line	Typ:
86-848, 87-522	Compatible Laser Models:
Coherent®	Hersteller:
Optische Eigenschaften	

514.00	Wellenlänge (nm):
Green	Farbe:
60.00	Auffächerungswinkel (°):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Externe Fokussierung und bis zu 100 mW Ausgangsleistung
 - Eingangsspannung 5 - 24 V (wird automatisch erkannt) mit Verpolungsschutz
 - Integrierter Mikrocontroller zur Fehlerüberwachung
 - **Coherent® StingRay™ Entwickler-Kit** ist ebenfalls verfügbar
- Coherent® StingRay™ und BioRay™ Laserdiodenmodule eignen sich ideal für verschiedene Ausrichtungs-, Bildverarbeitungs- und Biomedizinanwendungen. Sie sind mit verschiedenen Ausgangsleistungen, Wellenlängen und Auffächerungswinkeln verfügbar. Hochpräzise Optiken und durchdachte Treiberelektronik bieten hohe Qualität und genaue Kontrolle für Ihre Anwendung bei reduziertem Signal-Rausch-Verhältnis und erhöhter Messgeschwindigkeit. Coherent® StingRay™ und BioRay™ Laserdiodenmodule haben eine Flat-Top-Leistungsverteilung über das Strahlprofil und bieten so kontinuierliche Linienprojektionsbreiten.
- Bitte beachten Sie:** Für CDRH-zertifizierte Systeme (Klasse IIIb) wird der Lasercontroller **#86-878** und eine zusätzliche externe Stromversorgung (0,5 - 5 V) mit BNC-Stecker benötigt.