



Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung, 600 - 1000 nm, 50,8 mm Durchm.



Produkt #13-061 3-4 TAGE

- 1 +

€211,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€211,00
Stk. 5+
€186,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Flat Mirror

Parallelität (Bogenminuten): <3
Freie Apertur (%): 90
Rückseite: Commercial Polish
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >99% @ 600 - 1000nm, 0° R _s >99% @ 540 - 1000nm, 45° R _p >98.5% @ ~730 - 870nm, 45°
GDD-Spezifikation: 0 ±20fs² @ 600 - 1050nm
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1000
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Ultrafast-Enhanced Silver
Beschichtung: Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)
Durchmesser (mm): 50.80 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 9.53 ±0.20
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.3 J/cm² @ 800nm, 48fs, 1 pulse (typical) 0.16 J/cm² @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)
Kanten: Ground, protective bevel as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen