


TECHSPEC® 5mm N-SF11, unbeschichtet, equilaterales Prisma



Equilateral Prisms

Produkt **#49-430** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €103⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€103,00 stückpreis
Stk. 6-25	€82,50 stückpreis
Stk. 26-49	€77,25 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Equilateral Prism **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

5.00 **Seitenlänge (mm):**

Länge (mm):

5.00

Toleranz Größe (mm):

±0.1

Optische Eigenschaften

Beschichtung:

Uncoated

Substrat: □

N-SF11

Oberflächenqualität:

40-20

Winkeltoleranz (Bogenminuten):

±2

Bildorientierung:

Dispersion

Wellenlängenbereich (nm):

400 - 2500

Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:

2.50

Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:

0.50

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

Produktdetails

- Ideal zur Lichtdispersion
- Größe zwischen 5 und 50 mm
- Unbeschichtet oder mit Antireflexionsbeschichtung lieferbar
- Verschiedene [Versionen](#) lieferbar

Equilaterale Prismen haben drei gleiche 60° Winkel und werden auch Dispersionsprismen genannt. Equilaterale Prismen werden für die spektrale Aufspaltung von Licht verwendet. Unsere TECHSPEC® equilateralen Prismen sind unbeschichtet oder mit einer MgF₂-Beschichtung zur Entspiegelung lieferbar.

Technische Informationen

