



Linearer Polarisationsfilm mit 38% Transmission (XP38), 600 x 450 mm



Produkt **#20-243** 3-4 TAGE



1



€147,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€147,00
Stk. 11+
€125,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Auslöschungsverhältnis:
Up to 7,500:1

Substrat: ☐

Polymer Film XP38
Betriebstemperatur (°C): -20 to +70
Größe (Zoll): 23.6 x 17.7
Größe (mm): 600.0 x 450.0
Dicke (Zoll): 0.007 ±0.001
Dicke (mm): 0.19 ±0.02
Transmission (%): Single: 38.5 ±2 Parallel: 30.1 Crossed: <0.004
Typ: Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm): ±3.0
Aufbau: Polarizing Film
Hinweis: Polarization axis can be identified as follows: Circular Parts - Parallel to direction of notch on polarizer Square Parts - Parallel to mark on protective film Rectangular Parts - Parallel to first listed dimension
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Polarisationseffizienz (%): >99.98
Hitzeresistenz (°C x Stunden): 70 x 240
Feuchtigkeitsresistenz (°C x Stunden): 40 x 95% RH x 240
Transmissionsänderung nach 1000 Stunden (%): <±5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform