


ZAT batteriebetriebener Laser, 5 mW, 635 nm, 90° Gaußlinie



Produkt **#19-538** **3 In Stock**

-

1

+

€300^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€300,00 stückpreis
Stk. 10+	€268,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔊 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich		
Produktdetails		
Gaussian Line	Art:	
1M	CDRH-Laserklasse:	
Physikalische und mechanische Eigenschaften		
162	Gewicht (g):	
124.00	Länge (mm):	
Optische Eigenschaften		
635.00	Wellenlänge (nm):	
Red	Farbe:	
90.00	Auffächerungswinkel (°):	
Up to 1,200mm	Fokusbereich:	
Elektronische Spezifikationen		
5	Ausgangsleistung (mW):	
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle		
1 AA Battery (Not Included)	Spannungsversorgung:	
Free Space	Auskopplung:	
Umwelt & Haltbarkeit		
IP40	Schutzart:	
Konformität mit Standards		
Anzeigen	Konformitätszertifikat:	

Produkt­details

- Hellrote Wellenlänge bei 635 nm
- Projektion von Linie, Fadenkreuz oder Punkt
- Batteriebetrieben mit festem Fokus
- Stabiles Metallgehäuse

Die ZAT batteriebetriebenen Laser von Z-Laser sind ideal für Positionierungs- und Ausrichtungsanwendungen. Der Einsatz von Batterien ermöglicht einen flexiblen und beweglichen Einsatz, da keine Stromversorgung benötigt wird. Schutzart IP40 sowie Stoß- und Vibrationsunempfindlichkeit in Kombination mit einem stabilen Metallgehäuse machen diese Laser ideal für raue Umgebungen und den langen und wiederholten Einsatz. Die ZAT batteriebetriebenen Laser von Z-Laser werden gerne in Industrieumgebungen in der Automobil-, Papier-, Holz-, Keramik- und Metallindustrie eingesetzt. Die Ausgangsleistung beträgt 1 oder 5 mW. Die Laser verwenden eine AA-Batterie (nicht inklusive), um eine einfache Bedienung und lange Lebensdauer zu garantieren.