


ZAT batteriebetriebener Laser, 5 mW, 635 nm



Produkt **#19-444** 1 In Stock

-

1

+

€258^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€258,00 stückpreis
Stk. 10+	€232,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

</

Produktdetails

- Hellrote Wellenlänge bei 635 nm
- Projektion von Linie, Fadenkreuz oder Punkt
- Batteriebetrieben mit festem Fokus
- Stabiles Metallgehäuse

Die ZAT batteriebetriebenen Laser von Z-Laser sind ideal für Positionierungs- und Ausrichtungsanwendungen. Der Einsatz von Batterien ermöglicht einen flexiblen und beweglichen Einsatz, da keine Stromversorgung benötigt wird. Schutzart IP40 sowie Stoß- und Vibrationsunempfindlichkeit in Kombination mit einem stabilen Metallgehäuse machen diese Laser ideal für raue Umgebungen und den langen und wiederholten Einsatz. Die ZAT batteriebetriebenen Laser von Z-Laser werden geme in Industrieumgebungen in der Automobil-, Papier-, Holz-, Keramik- und Metallindustrie eingesetzt. Die Ausgangsleistung beträgt 1 oder 5 mW. Die Laser verwenden eine AA-Batterie (nicht inklusive), um eine einfache Bedienung und lange Lebensdauer zu garantieren.