

# Wasserdichtes Linienlicht UltraSeal, 6“, blau 470 nm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights

Produkt **#90-792** NEU KONTAKT

- 1 + €920<sup>00</sup>

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€920,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

**i** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

## Produktdetails

AL247M06-470ICSS **Modellnummer:**

50000 **Lebensdauer der LED (Stunden):**

LED Illuminator **Beleuchtungsart:**

**Hinweis:**  
Optional Manual Intensity Adjustment [#86-887](#) and [#89-555](#) are Available

Advanced Illumination	<b>Hersteller:</b>
Bar Light	<b>Gehäusegeometrie:</b>
Constant	<b>Betriebsmodus:</b>
<b>Physikalische und mechanische Eigenschaften</b>	
171.4 x 42.9 x 24	<b>Größe (mm):</b>
417	<b>Gewicht (g):</b>
<b>Optische Eigenschaften</b>	
Blue	<b>Farbe:</b>
470	<b>Wellenlänge (nm):</b>
<b>Elektronische Spezifikationen</b>	
0.35A	<b>Minimaler Eingangsstrom:</b>
<b>Anschlussmöglichkeiten Hardware &amp; Schnittstelle</b>	
Flying Leads	<b>Stecker:</b>
24V	<b>Eingangsspannung (V):</b>
<b>Stromversorgung:</b> Power Supply Required and Sold Separately. USA: <a href="#">#66-855</a> Europe: <a href="#">#66-855</a> Japan: <a href="#">#89-513</a> Korea: <a href="#">#33-773</a> China: <a href="#">#66-855</a>	
<b>Umwelt &amp; Haltbarkeit</b>	
0 - 60	<b>Betriebstemperatur (°C):</b>
IP69K	<b>Schutzart:</b>
<b>Konformität mit Standards</b>	
<a href="#">Anzeigen</a>	<b>Konformitätszertifikat:</b>

## Produktdetails

- Schutzart IP69K für extrem nasse Umgebungen
- Edelstahlgehäuse
- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 70.200 Lux
- Manuelle Intensitätsregelung ([#89-555](#)) empfohlen (optional)

Die Advanced Illumination UltraSeal wasserdichten Balkenbeleuchtungen bieten eine intensive, direkte Beleuchtung bis zu 70.200 Lux bei maximalem Schutz vor extremen Umgebungseinflüssen. Die Balkenbeleuchtungen nach Schutzart IP69K haben eine spaltfreie Oberfläche, die Nässe bei hohen Temperaturen und Materialablagerungen standhält. Der Edelstahl 316 ist FDA-konform und somit eine geeignete Option für Lebensmittel- oder pharmazeutische Inspektionsumgebungen. Die Advanced Illumination UltraSeal wasserdichten Balkenbeleuchtungen sind ideal für hygienische und aseptische Fertigungsanwendungen, wie z. B. längeres Eintauchen in Flüssigkeiten und Hochdruckdampfreinigung, wie sie in der Lebensmittel- und Getränkeinspektion und -verarbeitung üblich sind.

**Bitte beachten Sie:** Es wird das 24-V-Netzteil [#66-855](#) benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung [#89-555](#) empfohlen, sie wird separat verkauft.