


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #23-341 3-4 TAGE



1



€625,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€625,00

Stk. 3+

€560,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Kristalltyp:
BBO

Designwellenlänge DWL (nm):
800

Freie Apertur CA (mm):
>5

Größe (mm):

6.0 x6.0 +0.0/-0.1
Dicke (mm): 0.20 +0.0/-0.1
Schutzfase: <0.1mm x45°
Orientierung Θ/Φ (°): 29.2/90
Beschichtung: AR Coating
Beschichtungsspezifikation: S1: 400 - 800nm Broadband Protective Coating S2: 400 - 800nm Broadband Protective Coating
Parallelität (Bogensekunden): <20
Winkelabweichung (arcmin): <5
Oberflächenqualität: 20-10
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8 @ 632.8nm
Mount: Mounted
Fassungsdurchmesser (mm): 25.4
Fassungsdicke (mm): 6 (unthreaded)
Typische Anwendungen: SHG @ 800nm, Type I
Typ: Nonlinear Crystal
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm² @ 1064nm, 10ns, 10Hz
Hinweis: Mount is 25.4mm Dia., 6mm Thick Unthreaded Black Anodized Metal Mount (see drawing for more information)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform