

Linienlicht Cobra Max, weiß, 600 mm



600mm Cobra MaxLine Light



Produkt **#73-955** NEU KONTAKT

-

1

+

€7.957^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€7.957,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

LED

Beleuchtungsart:

Hinweis: Lights are fan cooled. See datasheet for additional mounting, spectral, and irradiance information	
Hersteller:	ProPhotonix
Gehäusegeometrie:	Line Light
Betriebsmodus:	Ethernet Controlled, Continuous
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Länge (mm):	600.00
Größe (mm):	600.00 x 173.50
Linsenposition:	Collimated (M2)
Optische Eigenschaften	
Farbe:	White
Arbeitsabstand (mm):	20-300
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Stecker:	Straight
Betriebsspannung (V):	24
Stromversorgung:	Power supply required and sold separately. USA: #73-977
Kabellänge (m):	2m braided power cable included
Gewinde & Montage	
Mount:	Aluminum T-Slot Extrusion
Konformität mit Standards	
Konformitätszertifikat:	Anzeigen

PRODUKTDDETAILS

- Intensitäten bis zu 3140 kLux
- 100, 300 oder 600 mm Länge verfügbar
- Weiße, rote multispektrale und SWIR-Beleuchtung

ProPhotonix COBRA™ MAXLED-Linienlichter sind schlanke, kompakte LED-Linienlichter, die in Längen von 100, 300 oder 600 mm mit roter, weißer, multispektraler oder SWIR-Beleuchtung erhältlich sind. Die Linienlichter verfügen über die Chip-on-Board-LED-Technologie, die im Vergleich zu herkömmlichen oberflächenmontierten LED-Versionen eine größere Gleichmäßigkeit, thermische Leistung und Intensität bei gleichzeitig kompakter Größe bietet. Die multispektrale Version der ProPhotonix COBRA™ MAXLED-Linienlichter bietet RGB-IR-Beleuchtung und die Möglichkeit, jede Wellenlänge unabhängig zu steuern. Das leicht zu bedienende, umfassende Softwarepaket kann an die jeweiligen Anwendungsbedürfnisse angepasst werden und ist über einen QR-Code, der den Geräten beiliegt, herunterladbar. Die Beleuchtungen sind ideal für viele Linescan-Inspektionsanwendungen wie Solarzelleninspektion, Halbleiterinspektion, Lebensmittelsortierung und Flachbildschirminspektion.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24-V-Netzteil #73-977 benötigt (wird separat verkauft). Optionale Linsensätze sind erhältlich, um den Arbeitsabstand durch Veränderung der Position der Projektionslinse anzupassen.