


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#69-868** □ Lagernd

-

1

+

€123,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€123,00

Stk. 6+

€98,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50

Einfallswinkel (°):
45

Grenzwellenlänge (nm):
600.00

Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Beschichtung: Hard Coated
Reflexion (%): >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization
Reflexionswellenlänge (nm): 460 - 570
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.05
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Transmission (%): >85, Average Polarization >80, Absolute Polarization
Transmissionsbereich (nm): 625 - 1600
Typ: Dichroic Filter
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Verzerrung der transmittierten Wellenfront: λ/4
Toleranz Grenzwellenlänge (%): ±2
Flankenfaktor (%): 3.00
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497ASection 4.5.4.2
Wellenlängenbereich (nm): 460 - 1600
Wellenlängenbereich (µm): 0.46 - 1.6

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform