

6" Durchmesser, optische Halterung, medium



Produkt **#36-474** 10 In Stock

-

1

+

€1.845⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€1.845,00 stückpreis
Stk. 5+	€1.753,20 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Adjustable - Tip-Tilt	Typ:
Circular	Optiktyp:
5°	Bereich:

6.187 x32 TPI	Innendurchmesser (Inch):
Retaining Ring	Fixierung der Optik:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
5.75	Freie Apertur CA (Inch):
146.1	Freie Apertur CA (mm):
114.3	Optische Mittenachse (mm):
8.00 x6.00 x8.00	Größe (Zoll):
203.2 x 152.4 x203.2	Größe (mm):
7.5	Gewicht (lbs):
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel	Aufbau:
6.00	Optikdurchmesser (inches):
4.50	Optische Mittenachse (inches):
27.0	Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
0.015	Adjustment Screw Pitch (inches):
Gewinde & Montage	
152.4	Größe der kompatiblen Optiken (mm):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 242:


Produktdetails

- Robuste kinematische Halterungen für große Optiken
 - Kugelgelenk und Feingewindeschrauben zur X-Y-Verklippung
 - 50% höhere Auflösung als bei Ausrichtung mit Mikrometerschraube
- Kinematische Halterungen für Optikfassungen erlauben eine hochstabile kinematische Verstellung in zwei Achsen (X- und Y-Verklippung) durch eine präzise Gelenkkugel und orthogonale Dreipunktaufhängung. Die Einstellung erfolgt durch drei Einstellschrauben mit einer Gewindesteigung von 64 Pitch bzw. zwei Einstellschrauben mit einer Steigung von 64 Pitch bei dem Modell für 1 - 2". Bei den Modellen von 8 - 12,5" Durchmesser erfolgt die Einstellung über drei Einstellschrauben mit einer Steigung von 32 Pitch und bei den Modellen mit 6" Durchmesser mit zwei Einstellschrauben mit einer Steigung von 64 Pitch. Die Feingewindeschrauben ermöglichen eine um 50% höhere Auflösung als Mkrometerschrauben. Der Winkelsockel erlaubt eine eigenständige Installation bzw. Montage. Diese Halterungen sind zur Verwendung mit Optikfassungen ausgelegt, um die Optik spannungsfrei zu halten.
- Bitte beachten Sie:** Für die Montage von Optiken mit 12" Durchmesser in den 12,5" Halterung benötigen Sie das Adapterkit 12,5" auf 12" (#12-226). Das Adapterkit und die 12,5" Halterung werden zusammen angeboten als Produktnummer #12-227.

Technische Informationen


Optic Diameter	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Stock No.
1-2"	2.25-20 TPI	3.75	2.00	2.00	0.38	2.00	3.50	0.28	-	2.12	-	#53-964
3"	3.25-20 TPI	5.75	3.00	4.00	1.25	3.38	6.25	0.28	-	5.00	-	#53-965
4.25"	4.625-20 TPI	5.75	3.00	4.00	1.25	3.38	6.25	0.28	-	5.00	-	#57-872

1" - 4.25" Angled Optical Cell Mounts



Units: inches


4.25" Straight Optical Cell Mount



Units: inches

Optic Diameter	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Stock No.
6"	6.187-32 TPI	8.00	6.00	5.00	5.00	4.50	8.00	0.28	5.75	6.00	1.19	#36-474
8"	8.06	12.00	7.00	10.00	6.00	6.25	11.50	0.28	7.62	9.00	1.60	#36-476
10"	10.06	16.00	8.00	12.00	6.00	8.00	15.00	0.53	9.58	12.50	1.75	#36-478
12.5"	12.56	16.00	8.00	12.00	6.00	8.00	15.00	0.53	12.08	12.50	2.13	#36-480

8" - 12.5" Angled Optical Cell Mounts



Units: inches