

TECHSPEC®

Plankonkave Linse, 6,0 mm Durchmesser x -15 mm Brennweite, YAG-BBAR-beschichtet



Produkt #21-304 3-4 TAGE

1 €41,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€41,50
Stk. 10+
€37,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00

Effektive Brennweite EFL (mm):

-15.00
Substrat: N-BK7
Blende: 1.00
Numerische Apertur NA: 0.20
Beschichtung: YAG-BBAR (500-1100nm)
Typ: Plano-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 500 - 1100
Hintere Brennweite BFL (mm): -16.32
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.00 ±0.05
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 5.4
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm
Randdicke ET (mm): 2.49
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Radius R₁ (mm): -7.75
Oberflächenqualität: 40-20
Zerstörschwelle, laut Design: 5 J/cm² @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform