

TECHSPEC® Plankonvexe Linse, 6 mm D. x 72 mm BW, VIS-EXT-beschichtet



Produkt #88-649 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €39,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€39,50
Stk. 10+
€35,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

72.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 70.97
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 1.60 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.48
Radius R₁ (mm): 37.22
Freie Apertur CA (mm): 5.4
Blende: 12
Numerische Apertur NA: 0.04
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform