

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® PCX-Linse, 6,0 mm Durchmesser x 6,0 mm BW, AR-Beschichtung 405 nm



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #65-449 Lagernd

[Andere Beschichtungen](#)

1

€46,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€46,00

Stk. 10+

€41,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 6.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 4.60
Beschichtung: Laser V-Coat (405nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 405nm
Substrat: ☐ N-SF11
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 2.50 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.42
Radius R₁ (mm): 4.71
Freie Apertur CA (mm): 5.4
Blende: 1.00
Numerische Apertur NA: 0.50
Designwellenlänge DWL (nm): 405
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 3 J/cm ² @ 405nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen