

TECHSPEC®

# Plankonkave (PCV) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 6,25 mm Durchm. x -12,5 mm BW, MgF2



TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

Produkt #48-372 3-4 TAGE

- 1 + **€70,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€70,50

Stk. 6+

€56,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
6.25 +0.0/-0.2

Effektive Brennweite EFL (mm):

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -12.50                                                                                                  |
| <b>Substrat:</b> <div><div></div><div>N-BK7</div></div>                                                 |
| <b>Blende:</b><br>2.00                                                                                  |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.25                                                                   |
| <b>Beschichtung:</b><br>MgF <sub>2</sub> (400-700nm)                                                    |
| <b>Typ:</b><br>Cylinder Lens, Plano-Concave                                                             |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700                                                           |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>-13.16                                                           |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>1.00                                                                     |
| <b>Toleranz Mitten-<br/>dicke (mm):</b><br>±0.1                                                         |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤1.75% @400 - 700nm                              |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>1.80                                                                       |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±3                                                                   |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm):</b><br>-6.48                                                              |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                                                    |
| <b>Zerstörschwelle, laut Design:</b> <div><div></div><div>10 J/cm<sup>2</sup> @ 532nm, 10ns</div></div> |

Konformität mit Standards

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br>Konform               |
| <b>Reach 209:</b><br>Konform               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br>Anzeigen |