

TECHSPEC®

Plankonkave (PCV) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 6,25 mm Durchm. x -50 mm BW, MgF2



TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

Produkt #48-374 3-4 TAGE

- 1 + **€70,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€70,50

Stk. 6+

€56,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.25 +0.0/-0.2

Effektive Brennweite EFL (mm):

-50.00
Substrat: N-BK7
Blende: 8.00
Numerische Apertur NA: 0.06
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Concave
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Hintere Brennweite BFL (mm): -51.32
Mittendicke CT (mm): 2.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Randdicke ET (mm): 2.19
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): -25.84
Oberflächenqualität: 60-40
Zerstörschwelle, laut Design: 10 J/cm² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform