

TECHSPEC® 613nm, 25mm Durchmesser, Strahlkombinierer



TECHSPEC® Dichroic Laser Beam Combiners

Produkt #86-394 3-4 TAGE



1



€273,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€273,00

Stk. 6+

€214,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Einfallswinkel (°):
45

Freie Apertur CA (mm):
21.3

Grenzwellenlänge (nm): 613.00
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung: Hard Coated
Reflektierte Laserwellenlängen (nm): 561.4, 568.2, 594.1
Reflexion (%): >98
Reflexionswellenlänge (nm): 561.4 - 594.1
Oberflächenqualität: 60-40
Transmission (%): >95
Transmissionsbereich (nm): 632.8 - 790
Transmittierte Laserwellenlänge (nm): 632.8, 635, 647.1, 671, 676.4, 785
Typ: Dichroic Filter
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Transmittierte Wellenfront, RMS: <1λ
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Fassungsdicke (mm): 3.5 ±0.1
Wellenlängenbereich (nm): 561 - 790
Substratdicke (mm): 2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform