

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

LightPath 354260 | Faserkollimator optimiert für 633 nm mit FC/PC-Stecker, 0,16 NA

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Produkt #67-719 3-4 TAGE



1



€180,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€180,00

Stk. 11+

€158,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
15.29 @ 780nm

Numerische Apertur NA:
0.16

Substrat: D-ZK3
Beschichtung: BBAR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 5.00
Blende: 3.13
Fase: Protective bevel as needed
Stecker: FC/PC
Aufbau: 304L Stainless Steel Housing
Gehäusedurchmesser (mm): 11.00
Gehäuselänge (mm): 20.2
Artikelnummer von LightPath: 354260
Mount: M11 x0.5
Typ: Fiber Collimator
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Linse inklusive: #37-099
Ausrichtungswellenlänge (nm): 633

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform