Alle 293 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC 6,25mm D. x 35mm Brennweite, VIS 0° geschwärzt, Achromat

Produkt **#47-695-INK** KONTAKT

Andere Beschichtungen

- 1 + €86.00

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	**€86,00** stückpreis
Stk. 6-25	**€69,00** stückpreis
Stk. 26-49	**€64,50** stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Achromatic Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):	6.25 ±0.025
Freie Apertur CA (mm):	5.625
Zentrierung (Bogenminuten):	<1
Mittendicke CT (mm):	3.20 ±0.10
Mittendicke CT 1 (mm):	2.30 ±0.05
Mittendicke CT 2 (mm):	0.90 ±0.05
Randdicke ET (mm):	2.86
Fase:	Protective as needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):	35.00
Toleranz Brennweite (%):	±1
Hintere Brennweite BFL (mm):	33.59
Designwellenlänge Brennweite (nm):	587.6
Radius R_1 (mm):	23.14
Radius R_2 (mm):	-14.51
Radius R_3 (mm):	-38.86
Substrat:	N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität:	40-20
Blende:	5.6
Numerische Apertur NA:	0.09
Beschichtung:	VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation:	R_{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm:	1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:	λ/4
Wellenlängenbereich (nm):	425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	Konform
Reach 209:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten oder senden Sie hier eine Anfrage.

Produktdetails

- Entwickelt für einen Einfallswinkel von 0°
- Weniger als 0,4% Reflexion pro Oberfläche zwischen 425 - 675 nm
- Achromate mit **MgF_2**- und **VIS-NIR**-Beschichtung sind ebenfalls verfügbar

Achromate bestehen aus zwei optischen Komponenten, die zusammengeklebt sind und so einen computeroptimierten Zweilinser bilden, bei dem sphärische und chromatische Aberration korrigiert sind. Unsere Achromate sind auch mit einer **MgF_2**-Beschichtung oder **VIS-NIR**-Beschichtung erhältlich.

Technische Informationen



Beschichtungskurven

Kompatible Halterungen

;