

TECHSPEC[®]

90° Off-Axis-Parabolspiegel, 6,35 mm Durchm. x 76,2 mm eff. BW, 50 Å, Protected Gold



TECHSPEC Gold Off-Axis Parabolic Mirrors

Produkt **#37-298** AUSVERKAUF KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€230^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€230,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Off-Axis Parabolic Mirror	Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
76.20	Y-Offset (mm):
6.35 +0.1/-0.0	Durchmesser (mm):

Oberflächenrauheit (Angström):	
<50 RMS	
Optische Eigenschaften	
Art der Beschichtung:	
Metal	
Beschichtung:	
Protected Gold (700-10000nm)	
Offset-Winkel (°):	
90	
Wellenlängenbereich (nm):	
700 - 10000	
Effektive Brennweite EFL (mm):	
76.20	
Substrat: □	
Aluminum 6061-T6	
Beschichtungsspezifikation:	
R _{avg} ≥94% @ 700 - 800nm	
R _{avg} ≥97% @ 800 - 2,000nm	
R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm	
Toleranz Brennweite (%):	
±1	
Parent-Brennweite PFL (mm):	
38.1	
Oberflächengenaugigkeit, RMS:	
λ/8	
Oberflächenqualität:	
80-50	
Krümmungsradius (mm):	
76.20	
Reflektierte Wellenfront, RMS:	
λ/4	
Gewinde & Montage	
Kompatible Montageplatten:	
#37-943	
Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	
Konform	
Reach 209:	
Konform	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie


Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails

- Gold ohne Schutzschicht oder Protected-Gold-Beschichtung für NIR- und IR-Anwendungen
- 50 Å und 100 Å Optionen für die Oberflächenrauheit
- 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel
- Spiegel mit Aluminium- oder Silber-Beschichtung sind ebenfalls erhältlich

TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung (OAPs) sind auf minimalen Streuverlust bei Lichtfokussierungsanwendungen konzipiert. Diese OAP-Spiegel sind mit Protected-Gold-Beschichtungen oder ohne Schutzschicht erhältlich und bieten ein hervorragendes Reflexionsvermögen vom Nahinfrarot-Bereich (NIR) bis zum fernen Infrarot (IR). Optionen mit verschiedenen Oberflächenrauheiten sind mit Ablenkwinkeln von 15° bis 90° verfügbar, was die Flexibilität für Systemdesigns erhöht. TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung werden häufig in IR-Systemen wie FLIR und FTIR sowie IR-Lasern einschließlich Quantenkaskadenlasern (QCLs) eingesetzt. Montageplatten mit Bohrungen senkrecht zur optischen Achse für die Stangenmontage sind ebenfalls erhältlich.

Technische Informationen



Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem [Wissens-Zentrum](#) finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine [E-Mail](#) oder [chatten Sie](#) mit unserem technischen Support.



Werkzeuge zur Handhabung von Komponenten