

# 6,25mm D. ungefasster linearer Glaspolarisationsfilter



Produkt **#43-782** **20+ In Stock**

-

1

+

€47<sup>75</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-5      | €47,75 stückpreis               |
| Stk. 6-25     | €36,70 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Linear Polarizer

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

6.25

Durchmesser (mm):

2.00 ±0.2

Dicke (mm):

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <3                                | Parallelität (Bogenminuten): |
| +0.0/-0.2                         | Toleranz Größe (mm):         |
| Protective as needed              | Fase:                        |
| Dichroic Polarizing Film on Glass | Aufbau:                      |
| Cut                               | Kanten:                      |

Optische Eigenschaften

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 100:1                       | Auslöschungsverhältnis:            |
| Polymer Film on <b>B270</b> | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| 80-50                       | Oberflächenqualität:               |
| Single: ~30                 | Transmission (%):                  |
| 400 - 700                   | Wellenlängenbereich (nm):          |
| 4 - 6λ                      | Oberflächenebenheit (P-V):         |
| 95                          | Polarisationseffizienz (%):        |

Umwelt & Haltbarkeit

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| -15 to +70 | Betriebstemperatur (°C): |
|------------|--------------------------|


Konformität mit Standards


|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| <b>Konform</b>  | RoHS 2015:              |
| <b>Konform</b>  | REACH 201:              |
| <b>Anzeigen</b> | Konformitätszertifikat: |

Produktdetails

- Polarisationseffizienz 95%
  - Transmission eines einzelnen Filters von 400 bis 700 nm 30%
  - Transmission gekreuzter Filter von 400 bis 700 nm 0,15%
  - Ebenfalls **gefasst** erhältlich
- Lineare Glaspolarisationsfilter besitzen eine Polarisationseffizienz von 95% und eine Transmission von 30% (einzelner Filter). Diese mehrlagigen Polarisationsfilter eignen sich ideal für OEM-Anwendungen, Prototypen und Laborprojekte.

Technische Informationen





## Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

