


TECHSPEC®

Rechtwinkliger Spiegel aus N-BK7, 6,25 mm, UV-Enhanced-Aluminium-Beschichtung



Produkt #24-177 KONTAKT

- 1 + **€75,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€75,00

Stk. 6+
€60,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Oberflächenqualität:

60-40
Länge Katheten (mm): 6.25
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @ 250 - 700nm R _{avg} >89% @ 250 - 450nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (250-700nm)
Art der Beschichtung: Metal
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±2
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur CA (mm): 7.96 x 5.63
Länge Hypotenuse (mm): 8.80
Typ: Right Angle Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.25 - 0.7
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 700
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.5 J/cm² @ 355nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform