

LED-Flächenbeleuchtung, 630 nm



Produkt **#63-308** AUSVERKAUF **5 In Stock**

-

1

+

€474^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€474,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails	
100,000	Lebensdauer der LED (Stunden):
228.00	Bestrahlungsstärke @ 100mm (W/m²):
LED Illuminator	Beleuchtungsart:

Area Light	Gehäusegeometrie:
Strobed or Constant	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
35.00	Durchmesser (mm):
29.5	Höhe (mm):
Optische Eigenschaften	
Red	Farbe:
30.00	Halbwertsbreite FWHM (nm):
630	Wellenlänge (nm):
±9.2	Divergenzwinkel (°):
45.00	Punktgröße bei 100mm Arbeitsabstand (mm):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #59-433 Europe: Not Available Japan: #59-433 Korea: Not Available China: #59-433	
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 209:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

[#59-433](#) Universal Power Supply is required for operation. [#59-371](#) DC Current Controller is required for UV area lights. [#63-342](#) Area and Spot Light Heat Sink is recommended to maintain performance and optimize product lifetime.

- Variable Intensität durch Gleichstromcontroller
- Hervorragende Gleichförmigkeit
- 100.000 Stunden Lebensdauer
- [Wärmesenken und Netzteile](#) separat erhältlich

Diese kompakten LED-Flächenbeleuchtungen bieten die leistungsstarke Beleuchtung, die in der industriellen Bildverarbeitung, in der Biomedizin, bei Fluoreszenz- und bei Stroboskopanwendungen benötigt wird. Jede LED hat vier M3 Befestigungsbohrungen auf einem Kreis mit 29 mm Durchmesser. Das universelle Netzteil für 90-254 V AC Eingang wird mit aufsteckbaren Adaptern für Europa, UK und die USA ausgeliefert. Die LED-Intensität lässt sich entweder manuell über ein Potentiometer oder über ein 0-5 V Analogsignal am Controller regeln. Der Gleichstromcontroller kann an einer DIN-Montageschiene befestigt werden und erzeugt 400 mA bei 24 V.

Bitte beachten Sie: [#59-433](#): Für den Betrieb ist ein Netzteil erforderlich. [#59-371](#): Für UV-Flächenbeleuchtungen ist ein Gleichstromcontroller erforderlich. Die Wärmesenke [#63-343](#) wird empfohlen, um die Lebensdauer und Leistung zu optimieren.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



