

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Dünnschicht-Polarisationsfilter für Laserlinien, 633 nm, 12,5 mm Durchmesser



TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers

Produkt #86-712 Lagernd



1



€295,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€295,00

Stk. 6+

€258,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
45 ±2

Freie Apertur CA (mm):
11.25

Designwellenlänge DWL (nm):
633

Durchmesser (mm): 12.50
Auslöschungsverhältnis: 10,000:1
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 6.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.25
Transmission (%): >98 (P-Polarization)
Typ: Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm): +0.00/-0.25
Aufbau: Thin Film Dielectric
Freie Apertur (%): 90
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4 @ 633nm
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 2 J/cm² @ 532nm, 10ns, S or P Polarization

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen