




Dichroitischer Ultrakurzpuls-Kurzpassfilter mit geringer GDD, 650 nm, 25 mm Durchmesser



TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

Produkt #14-001 3-4 TAGE



1



€184,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€184,00

Stk. 6+

€147,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Einfallswinkel (°):

45
Grenzwellenlänge (nm): 650.00
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Beschichtung: Hard Coated
Transmission für p-polarisiertes Licht (%): >80
Reflexion (%): >97 Average Polarization
Reflexionswellenlänge (nm): 675 - 850
Transmission für s-polarisiertes Licht (%): >80
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.05 ±0.1
Transmission (%): >85 Average Polarization
Transmissionsbereich (nm): 400 - 630
Typ: Dichroic Filter
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/4
Flankenfaktor (%): 3.00
Toleranz Grenzwellenlänge (%): ±2
Reflexion für s-polarisiertes Licht (%): >95
Reflexion P-Polarisation (%): >95
Beschichtungsspezifikation: Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: MgF ₂
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 850
GDD-Spezifikation (Transmission): 80 ±30fs ² @ 420 - 630nm 120 ±80fs ² @ 400 - 630nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform