

TECHSPEC® $\lambda/10$ -Spiegel, 6,35 mm D., UV-Enhanced-Aluminium-Beschichtung



Produkt **#39-188** 3-4 TAGE

- 1 + **€77,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€77,50
Stk. 6+
€62,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.35 +0.00/-0.10

Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/10$ (measured before coating)

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenqualität: 20-10
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.10
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (250-700nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%) : 90
Kanten: Ground
Parallelität (Bogensekunden): <180
Dicke (mm): 4.00 ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.25 - 0.7
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 700
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.5 J/cm ² @ 355nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform