

Coherent® StingRay™ Liniengenerator 1231510 | 660 nm, 35 mW, 60°
Auffächerungswinkel

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Produkt **#86-868** **3 In Stock**

-

1

+

€716^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€716,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔊

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Produktdetails

Coherent®

Hersteller:

Lasertyp:

Diode	
	CDRH-Laserklasse:
IIIa	
	Modellnummer:
1231510	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
	Punktstabilität (µrad/°C):
<10	
	Länge (mm):
97.80	
Optische Eigenschaften	
	Mode:
TEM ₀₀	
	Wellenlänge (nm):
660.00	
	Modenqualität M ² :
<1.5	
	Wellenlängentoleranz (nm):
±5	
	Farbe:
Red	
	Auffächerungswinkel (°):
60.00	
Elektronische Spezifikationen	
	Ausgangsleistung (mW):
35	
	Modulationsfrequenz (kHz):
Max Analog: 500	
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
	Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #86-878 Europe: #86-878 Japan: #86-878 Korea: #86-878 China: #86-878	
	Elektrische Kabel/Verbindung:
Hirose HR-10P-12S	
	Auskopplung:
Free Space	
	Eingangsspannung (V):
5 - 24 DC	
Umwelt & Haltbarkeit	
	Betriebstemperatur (°C):
-10 to +50	
	Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60	
Konformität mit Standards	
	RoHS 2015:
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	
	Reach 224:
Contains SVHC(s)	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

Class IIIa Lasers Require [#62-941](#) Power Supply. Power supply is available with [#86-878](#) or sold separately. These lasers include a Hirose connector and flying lead terminals for compatibility with a variety of power supplies.

- Externe Fokussierung und bis zu 100 mW Ausgangsleistung
- Eingangsspannung 5 - 24 V (wird automatisch erkannt) mit Verpolungsschutz
- Integrierter Mikrocontroller zur Fehlerüberwachung
- [Coherent® StingRay™ Entwickler-Kit](#) ist ebenfalls verfügbar

Coherent® StingRay™ und BioRay™ Laserdiodenmodule eignen sich ideal für verschiedene Ausrichtungs-, Bildverarbeitungs- und Biomedizinanwendungen. Sie sind mit verschiedenen Ausgangsleistungen, Wellenlängen und Auffächerungswinkeln verfügbar. Hochpräzise Optiken und durchdachte Treiberelektronik bieten hohe Qualität und genaue Kontrolle für Ihre Anwendung bei reduziertem Signal-Rausch-Verhältnis und erhöhter Messgeschwindigkeit. Coherent® StingRay™ und BioRay™ Laserdiodenmodule haben eine Flat-Top-Leistungsverteilung über das Strahlprofil und bieten so kontinuierliche Linienprojektionsbreiten.

Bitte beachten Sie: Für CDRH-zertifizierte Systeme (Klasse IIIb) wird der Lasercontroller [#86-878](#) und eine zusätzliche externe Stromversorgung (0,5 - 5 V) mit BNC-Stecker benötigt.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungscomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.
